

Sigma Sound

Module Carillon pour sonorisation

Description :



Module mélodie externe pour sonorisation.

Le module Sigma Sound permet de diffuser des mélodies vers une sonorisation fixe pour les heures de fin de cours (école) ou entrée/sortie/pause (usine), ...

16 mélodies ou messages peuvent être commandés par l'horloge mère Sigma selon un planning de programmation. Chaque mélodie est réglable en volume individuellement.

Le Sigma Sound permet d'écouter en local sans activer la sonorisation principale.

Le choix des mélodies est réalisé parmi les 16 préenregistrée ou en en chargeant 16 nouvelles mélodies sur une carte mémoire de type SD (accès en façade).

Témoin affichage et sélection écoute en local, sur sonorisation, sur local et sonorisation ou désactivation.

Caractéristiques techniques :

- ▶ 16 mélodies préenregistrées stockées dans le produit et/ou dans une SD Card.
- ▶ Mode test avec choix de la mélodie.
- ▶ Mode de fonctionnement, autonome ou commandé par horloge mère, paramétrable par dips.
- ▶ Préamplificateur intégré avec réglage du volume et haut parleur intégré pour écouter les mélodies en local.
- ▶ Format numérique de fichier audio : MP3.
- ▶ Sortie audio sur connecteur 4 points débrochable : 2 fils pour contact sec (commande alimentation de l'ampli externe) + 2 fils pour l'entrée audio AUX.
- ▶ Haut Parleur intégré : 2W.
- ▶ Afficheur Led pour n° de mélodies.
- ▶ 4 touches de commande.
- ▶ 2 Leds témoins
- ▶ Boîtier rack 1U à encastrer ou à poser sur table.
- ▶ Alimentation : 12 V (alimenté par le Sigma).
- ▶ Consommation : 6 VA.
- ▶ Température de fonctionnement de 0° à +50°C.
- ▶ Indice de protection : IP 31 (installation en intérieur).
- ▶ Poids : 1 kg.

Normes applicables :

Version autonome = Directive CEM 2004/108/CEE et Directive Basse Tension 2006/95/CEE

- ▶ EN 60950 : Sécurité des Appareils de Traitement de l'Information.
- ▶ EN 55022 : Norme Emission des Appareils de Traitement de l'Information.
- ▶ EN 55024 : Norme Immunité des Appareils de Traitement de l'Information.


Vue du clavier



Sigma



Sigma Sound



AUX



Sonorisation fixe

Références

- | | |
|---|---------|
| ▶ Sigma Sound | 907 537 |
| ▶ Alim externe TBT (pour 4 Sigma sound) | 907 543 |

